



Teknik veri sayfası

Oticon Opn 1



Oticon Opn 2 & 3



100

Genel Özellikler

- Dijital programlanabilir
- Otomatik ve manuel ses kontrolü
- MPO-Maksimum çıkış kontrol sistemi
- GC-Kazanç Kontrolü
- AGC-Otomatik kazanç kontrolü
- Gürültü azaltıcı
- Feedback yönetimi
- Çift mikrofön

Bas kubbe, Power kubbe ve kalıp

OTICON | Opn miniRITE 100



Oticon Opn miniRITE, kolay kullanım için akıllı tek dokunuş düğmesiyle yeni ve sık bir tasarım sunar. miniRITE, kendini kanıtlamış miniFit 100 hoparlör, mikro kalıp ve kubbeleriyle kullanılıp, fiziksel olarak ergonomik bir uyum sağlar.

OpenSound Navigator™, ortamı sürekli analiz ederek, tüm ses kaynaklarını dengeleyerek ve hakim gürültüyü azaltarak daha iyi konuşma anlaşılabilirliği sağlar.

TwinLink™ kablosuz bağlantı teknolojisi, çift taraflı iletişimde doğrudan harici dijital cihazlarla 2.4 GHz stereo bağlantıyı çok düşük güç tüketimiyle birleştirir.

Oticon Opn, Made for iPhone® işitme cihazıdır.

Oticon Opn, yeni Velox™ platformu üzerinde yapılandırılmış olup, 64 kanalda frekans çözünürlüğü sunar (Opn 1).

Güncellenebilir ürün yazılımıyla tam programlanabilen Velox platformu, gelecek için hazır.



	Oticon Opn 1	Oticon Opn 2	Oticon Opn 3
Konuşmayı Anlama			
OpenSound Navigator™	Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3
- Güç etkisini dengeleme	100%	50%	50%
- Maks. gürültü uzaklaştırma	9 dB	5 dB	3 dB
Speech Guard™ LX	Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3
Spatial Sound™ LX	4 değerlendirici	2 değerlendirici	2 değerlendirici
Soft Speech Booster LX	•	•	•
Clear Dynamics	•	•	-
Spatial Noise Managment	•	•	-
Ses Kalitesi			
Uygulama bant genişliği*	10 KHz	8 KHz	8 KHz
Sinyal işleme kanalları	64	48	48
Bas artırma (ses iletiminde)	•	•	•
Geçici gürültü yönetimi	4 yapılandırma	Açık/Kapalı	Açık/Kapalı
Dinleme Konforu			
Feedback shield LX	•	•	•
Rüzgar gürültüsü yönetimi	•	•	•
Binaural koordinasyon	•	•	•
YouMatic™ LX	3 yapılandırma	2 yapılandırma	1 yapılandırma
Kişiselleştirme & Optimum Uygulama			
Uygulama bantları	16	14	12
Çoklu direksiyonalite	•	•	•
Adaptasyon yönetimi	•	•	•
Oticon Firmware Updater	•	•	•
Uygulama formülleri	VAC+, NAL-NL1 + 2	VAC+, NAL-NL1 + 2	VAC+, NAL-NL1 + 2
Akustik bildirimler	•	•	•
Stereo streaming (2.4 GHz)	•	•	•
Dünya'ya bağlantı			
Oticon ON App	•	•	•
ConnectClip	•	•	•
Uzaktan kumanda 3.0	•	•	•
TV Adaptörü 3.0	•	•	•
Ototelefon	•	•	•
Pil ömrü, hesaplanan, saat**	50-65	50-65	50-65

* Uygulama sırasında kazanç ayarlamaları için erişilebilir bant genişliği

** Pil boyutu 312 - IEC PR41.

Gerçek pil kullanım ömrü; değişken ses artırma ayarları ve değişken ses giriş seviyeleri ile karma kullanım durumlarına göre tahmini olarak gösterilir ve buna bir TV'den (%25 kullanım zamanı ile) aktarılan stereo ses ile bir cep telefonundan (%5 kullanım zamanı ile) aktarılan sesler de dahildir.

SES İŞİTME CİHAZLARI
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Işıklar Cad. Nergis Sok. No:11 Atasehir Girişi
34398 Beşiktaş / İSTANBUL
GSM: 0532 309 11 11
KOZYATAGI Y.D. 764 037 0131



IP68

Oticon Opn, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, 9.7-inch iPad Pro, 12.9-inch iPad Pro, iPad Air 2, iPad Air, iPad (4. nesil), iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2, iPad mini ve iPod touch (5 ve 6. nesil) ile uyumludur. Bu aygıtlar iOS 9.3 veya daha güncel bir yazılım ile çalışmalıdır. Lütfen uyumluluk hakkında daha ayrıntılı bilgi için www.oticon.global/connectivity adresini ziyaret edin.

oticon
PEOPLE FIRST