


Teknik veri sayfası



Genel Özellikler

- Dijital programlanabilir
- Otomatik ve manuel ses kontrolü
- MPO-Maksimum çıkış kontrol sistemi
- GC-Kazanç Kontrolü
- AGC-Otomatik kazanç kontrolü
- Gürültü azaltıcı
- Feedback yönetimi
- Çift mikrofön

60

Bas kubbe, Power kubbe ve kalıp
Açık kubbe

	Oticon Opn 1	Oticon Opn 2	Oticon Opn 3
Konuşmayı Anlama			
OpenSound Navigator™	Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3
- Güç etkisini dengeleme	100%	50%	50%
- Maks. gürültü uzaklaştırma	9 dB	5 dB	3 dB
Speech Guard™ LX	Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3
Spatial Sound™ LX	4 değerlendirici	2 değerlendirici	2 değerlendirici
Soft Speech Booster LX	•	•	•
Clear Dynamics	•	•	-
Ses Kalitesi			
Spatial Noise Managment	•	•	-
Uygulama bant genişliği*	10 KHz	8 KHz	8 KHz
Sinyal işleme kanalları	64	48	48
Bas arttırma (ses iletiminde)	•	•	•
Geçici gürültü yönetimi	4 yapılandırma	Açık/Kapalı	Açık/Kapalı
Dinleme Konforu			
Feedback shield LX	•	•	•
Rüzgar gürültüsü yönetimi	•	•	•
Binaural koordinasyon	•	•	•
YouMatic™ LX	3 yapılandırma	2 yapılandırma	1 yapılandırma
Kişiselleştirme & Optimum uygulama			
Uygulama bantları	16	14	12
Çoklu direksiyonallite	•	•	•
Adaptasyon yönetimi	•	•	•
Oticon Firmware Updater	•	•	•
Uygulama formülleri	VAC+, NAL-NL1 + 2	VAC+, NAL-NL1 + 2	VAC+, NAL-NL1 + 2
Akustik bildirimler	•	•	•
Stereo streaming (2.4 GHz)	•	•	•
Dünya'ya bağlantı			
Oticon ON App	•	•	•
ConnectClip	•	•	•
Uzaktan kumanda 3.0	•	•	•
TV Adaptörü 3.0	•	•	•
Ototelefon	•	•	•
Pil ömrü, hesaplanan, saat**	60-65	60-65	60-65

* Uygulama sırasında kazanç ayarlamaları için erişilebilir bant genişliği
** Pil ömrü 312 - IEC PR41.
Gerçek pil kullanım ömrü; değişken ses artırma ayarları ve değişken ses giriş seviyeleri ile karma kullanım durumlarına göre tahmini olarak gösterilir ve buna bir TV'den (%25 kullanım zamanı ile) aktarılan stereo ses ile bir cep telefonundan (%6 kullanım zamanı ile) aktarılan seslerde dahildir.

OTICON | Opn miniRITE 60



Oticon Opn miniRITE, kolay kullanım için akıllı tek dokunuş düğmesiyle yeni ve çık bir tasarım sunar. miniRITE, kendini kanıtlamış miniFit 60 hoparlör, mikro kalıp ve kubbeleriyle kullanılıp, fiziksel olarak ergonomik bir uyum sağlar.

OpenSound Navigator™, ortamı sürekli analiz ederek, tüm ses kaynaklarını dengeleyerek ve hakim gürültüyü azaltarak daha iyi konuşma anlaşılabilirliği sağlar.

TwinLink™ kablosuz bağlantı teknolojisi, çift taraflı iletişime doğrudan harici dijital cihazlarla 2.4 GHz stereo bağlantıyı çok düşük güç tüketimiyle birleştirir.

Oticon Opn, Made for iPhone® işitme cihazıdır.

Oticon Opn, yeni Velox™ platformu üzerinde yapılandırılmış olup, 64 kanalda frekans çözünürlüğü sunar (Opn 1).

Güncellenebilir ürün yazılımıyla tam programlanabilen Velox platformu, gelecek için hazır.



Teknik bilgiler

Şuna göre ölçülmüştür

Oticon Opn miniRITE

Frekans aralığı Hz

MPO - OSPL90

Tam kazanç*

Referans test kazancı

Telecoil çıkışı (1600 Hz)

Toplam harmonik bozulma (Giriş 70 dB SPL)

Eşdeğer gürültü giriş seviyesi

Pil tüketimi**

Pil ömrü, hesaplanan, saat***

IRIL (IEC 60118-13:2011)

* İşitme cihazın kazanç kontrol ayarının tamamen açık olduğu durumdan 20dB ayara göre, 70dB'lık bir SPL girdisiyle ölçülmüştür. Bu ölçüm şekli, feedback etkisi olmadan örneğin; IEC 60118-0+A1:1994'e göre tam kazanç yanıtına eşdeğer bir kazanç yanıtı elde etmek için uygulanmıştır.
** Pil tüketimi IEC 60118-0:1983/AMD1:1994 §7.11, IEC 60118-0:2015 §7.7 ve ANSI S3.22:2014 §6.13'e uygun olarak en az 3 dakika yerleşme zamanından sonra ölçülmüştür.
*** Standart pil tüketimi ölçümüne (IEC 60118-0+A1:1994) dayanarak, gerçek pil tüketim ömrü; pil kalitesine, kullanım şekline, aktif özelliklere, işitme kaybına ve ses çevresine bağlıdır.


Kulak Simülasyonu

IEC 60118-0:1983/AMD1:1994, IEC 60118-0:2015, IEC 60118-1:1995+AMD1:1998 CSV ve IEC 60318-4:2010

2CC Coupler

ANSI S3.22:2014, IEC 60118-0:2015, IEC 60118-7:2005 ve IEC 60318-5:2006

	Opn 1	Opn 2	Opn 3	Opn 1	Opn 2	Opn 3
110-9700	110-7500	110-7500	110-7500	100-9200	100-7500	100-7500
Tepe	116 dB SPL	109 dB SPL	110 dB SPL	105 dB SPL	100 dB SPL	102 dB SPL
1600 Hz	46 dB	37 dB	38 dB	35 dB	29 dB	30 dB
HFA-OSPL90	46 dB	37 dB	38 dB	35 dB	29 dB	30 dB
Tepe	46 dB	37 dB	38 dB	35 dB	29 dB	30 dB
1600 Hz	46 dB	37 dB	38 dB	35 dB	29 dB	30 dB
HFA-FOG	46 dB	37 dB	38 dB	35 dB	29 dB	30 dB
1 mA/m alanı	-	-	-	-	-	-
10 mA/m alanı	-	-	-	-	-	-
SOL/SAĞ ORANI	-	-	-	-	-	-
500 Hz	<2 %	<2 %	<2 %	<2 %	<2 %	<2 %
800 Hz	<3 %	<3 %	<3 %	<3 %	<3 %	<3 %
1600 Hz	<2 %	<2 %	<2 %	<2 %	<2 %	<2 %
Omni (dB SPL)	21	22	22	18	19	19
Dir (dB SPL)	28	30	30	27	28	28
Tipik	1.5 mA	1.5 mA	1.5 mA	1.6 mA	1.5 mA	1.5 mA
Sessiz	1.5 mA	1.5 mA	1.5 mA	1.6 mA	1.5 mA	1.5 mA
800/1400/2000 MHz: 21/<2/<2 dB SPL						



Teknik bilgiler: Aksi belirtilmediği sürece çok yönlü mod kullanılmıştır.

Çalıştırma koşulları
Sıcaklık: +1°C ile +40°C

Bağıl nem:
%5 ile %93 arasında, yoğunlaşmamış

Saklama ve taşıma koşulları
Sıcaklık ve nem, uzun süreli taşıma ve saklama sırasında aşağıdaki sınırları aşmamalıdır:

Sıcaklık: -25°C ile +60°C arasında
Bağıl nem: %5 ile %93, yoğunlaşmamış
Nergis Sok. No: 11 Atasehir Girişi
Karakalköy / İSTANBUL
0216 577 30 34
KOZYATAGI V.D. 764 037 0141



Made for
iPod iPhone iPad

IP68

oticon
PEOPLE FIRST

Oticon Opn, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, 9.7-inch iPad Pro, 12.9-inch iPad Pro, iPad Air 2, iPad Air, iPad (4. nesil), iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2, iPad mini ve iPod touch (5 ve 6. nesil) ile uyumludur. Bu aygıtlar iOS 9.3 veya daha güncel bir yazılım ile çalışmalıdır. Lütfen uyumluluk hakkında daha ayrıntılı bilgi için www.oticon.global/connectivity adresini ziyaret edin.

Apple, Apple logosu, iPhone, iPad ve iPod touch, Apple Inc.'in ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır.

oticon
PEOPLE FIRST